


FICHE TECHNIQUE

soni SÉPARATION

- ▶ Notre cloison **soni SÉPARATION** est un absorbeur acoustique d'un genre tout à fait particulier, car outre l'optimisation acoustique des pièces, elle offre une intimité accrue sur le lieu de travail.
- ▶ Le « **soni SÉPARATION** » est composé d'un noyau en non-tissé souple, renforcé des deux côtés par un non-tissé en polyester compacté. Les surfaces visibles sont recouvertes d'un feutre décoratif haut de gamme, résistant aux salissures. Les coins supérieurs des cloisons sont arrondis pour un rendu plus esthétique.
- ▶ Variantes : CLOISON MOBILE et SÉPARATION

soni SÉPARATION

soni CLOISON MOBILE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPORTEMENT AU FEU	▶ Conforme au standard automobile en matière de combustibilité (FMVSS 302, DIN 75 200) ▶ ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
RÉSISTANCE THERMIQUE	▶ -40°C à +90°C
TEST DE SOLIDITÉ DE LA COULEUR	▶ DIN EN ISO 105-B02: 6-7 (couverture en feutre)
RÉSISTANCE À L'ABRASION	▶ ISO 12947-2: > 50.000 frottements (couverture en feutre)
COULEUR	▶ Orange ▶ Greige ▶ Beige ▶ Bleu ▶ Gris clair ▶ Rose ▶ Rouge ▶ Vert ▶ Anthracite



Directement vers le produit
Sélection de couleurs

DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS / TOLERANCE [mm]	DIMENSIONS [mm] / POIDS	ACCESSOIRES
CLOISON MOBILE	25 ± 2	1800 x 800 / 5,5 kg 1800 x 600 / 4,1 kg 900 x 600 / 2,1 kg	<u>soni FIX BASE</u> pour cloisons est en acier inoxydable de haute qualité. Poids: 1,5 kg par base Longueur x largeur x hauteur: 350x120x216 mm
SÉPARATION		1800 x 400 / 2,8 kg 1600 x 600 / 3,6 kg 800 x 600 / 1,8 kg	<u>soni FIX CLAMP</u> pour cloisons de bureau est en acier inoxydable de haute qualité. Poids: 349 g par pince de table. Hauteur x largeur x profondeur: 220 x 50 x 50 mm

CONSIGNE


- ▶ Nuances de teinte minimales possibles d'une production à l'autre. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

ATOUTS

- ▶ Montage et installation faciles et rapides sans modification de la structure du bâtiment
- ▶ Protection contre le bruit et écran de confidentialité par un. De plus, toute la surface peut être utilisée comme tableau d'affichage
- ▶ Physiologiquement sûr, entièrement recyclable

ABSORPTION BRUIT SALLE REVERBERANTE

- ▶ suivant l'exemple de DIN EN ISO 354



UTILISATIONS

- ▶ soni **SÉPARATION** séduit par son très bon pouvoir d'absorption acoustique et peut être utilisé de manière flexible partout où il est nécessaire de réduire le niveau sonore. Les deux éléments, faciles à installer, s'intègrent harmonieusement à l'aménagement du bureau et génèrent des conditions appropriées pour une meilleure concentration au travail.



RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE


DATE 09/26

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
sales@soniflex.de
www.soniflex.fr

Partenaire commercial
pour la Suisse: soniflex Suisse
einkauf@soniflex.ch
www.soniflex.ch

INSTRUCTIONS DE MONTAGE - PINCE RÉGLABLE soni FIX CLAMP




Contenu du kit

- ▶ 1 x soni FIX CLAMP [A]
- ▶ 1 x soni FIX CLAMP [B]
- ▶ 1 x Patin en mousse [C]
- ▶ 1 x Vis de fixation [D]
- ▶ 1 x Embout de compression [E]

Consigne:

- ▶ Convient aux tables d'une épaisseur jusqu'à 35 mm.

1.




Superposer les pinces « soni FIX CLAMP » [A] et [B], puis visser la vis de serrage [D] dans le filetage depuis l'extérieur.

2.




Enfoncer la pièce de pression [E] sur la tête sphérique de la vis de pression [D] jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

3.



Coller le coussin en mousse [C] sur la face inférieure de la pince de table soni FIX CLAMP [B].

4.



Fixer la pince de table soni FIX CLAMP sur le bord de la table et serrer la vis de pression [D].

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
sales@soniflex.de
www.soniflex.fr

Partenaire commercial pour la Suisse: soniflex Suisse
einkauf@soniflex.ch
www.soniflex.ch